

Cilindros compactos, versiones multiposición - Serie 31

Código de producto: 31F2A012A25/50N

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Serie | 31 |
| Versión | F=rosca hembra |
| Operación | 2 = doble efecto |
| Materiales | A = vástago del émbolo AISI 303 acero inoxidable, perfil de aluminio |
| Diámetro (mm) | 12 |
| Tipo de construcción | A= estandar |
| Etapas | 2 = 2 etapas |
| Carrera cilindro 1 (mm) | 25 |
| Carrera cilindro 2 (mm) | 50 |
| Carrera cilindro 3 (mm) | 0 |
| Carrera cilindro 4 (mm) | 0 |
| Certificaciones | = standard |

Cilindros compactos, versiones multiposición - Serie 31

Código de producto: 31F2A012A25/50N



DIMENSIONES

| | |
|----------|------|
| ØD (mm) | 6 |
| ØD1 (mm) | 3.5 |
| D2 | M4 |
| D3 | M3 |
| D4 (mm) | 3 |
| D5 | M3 |
| ØD8 (mm) | 6 |
| D9 (mm) | 5 |
| D10 (mm) | 6 |
| E1 | M5 |
| F (mm) | 8.0 |
| F1 (mm) | 30.0 |
| FX (mm) | 12.5 |
| H (mm) | 34.5 |
| H1 (mm) | 63.5 |
| H2 (mm) | 12.5 |
| H3 (mm) | 58.5 |
| H4 (mm) | 0.0 |
| K1 | M6 |
| L (mm) | 29 |
| L1 (mm) | 18 |
| L2 (mm) | 30.0 |
| L3 (mm) | 16 |

| | |
|----------|-----|
| L4 (mm) | 9.9 |
| T (mm) | 6 |
| T1 (mm) | 16 |
| T2 (mm) | 4 |
| SW1 (mm) | 5 |
| SWK (mm) | 6 |