

## Cilindros compactos, versiones multiposición - Serie 31

Código de producto: 31F2A012A38/68N

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	31
<b>Versión</b>	F=rosca hembra
<b>Operación</b>	2 = doble efecto
<b>Materiales</b>	A = vástago del émbolo AISI 303 acero inoxidable, perfil de aluminio
<b>Diámetro (mm)</b>	12
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Etapas</b>	2 = 2 etapas
<b>Carrera cilindro 1 (mm)</b>	38
<b>Carrera cilindro 2 (mm)</b>	68
<b>Carrera cilindro 3 (mm)</b>	0
<b>Carrera cilindro 4 (mm)</b>	0
<b>Certificaciones</b>	= standard

## Cilindros compactos, versiones multiposición - Serie 31

Código de producto: 31F2A012A38/68N



### DIMENSIONES

ØD (mm)	6
ØD1 (mm)	3.5
D2	M4
D3	M3
D4 (mm)	3
D5	M3
ØD8 (mm)	6
D9 (mm)	5
D10 (mm)	6
E1	M5
F (mm)	8.0
F1 (mm)	30.0
FX (mm)	12.5
H (mm)	34.5
H1 (mm)	63.5
H2 (mm)	12.5
H3 (mm)	58.5
H4 (mm)	0.0
K1	M6
L (mm)	29
L1 (mm)	18
L2 (mm)	30.0
L3 (mm)	16

L4 (mm)	9.9
T (mm)	6
T1 (mm)	16
T2 (mm)	4
SW1 (mm)	5
SWK (mm)	6