

## Cilindro magnético - Serie 32

Código de producto: 32CF2A032A300

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	32
<b>Versión</b>	CF = autoamortiguación con rosca de vástago hembra (de Ø32 a Ø100)
<b>Operación</b>	2 = doble efecto
<b>Materiales</b>	A = cabezales y perfil en AL anodizado, pistón en AL anodizado
<b>Diámetro (mm)</b>	32
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera cilindro (mm)</b>	300
<b>Opciones de sello</b>	= estandar
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0
<b>Longitud de la varilla 2 (mm)</b>	0
<b>Certificaciones</b>	= estandar

## Cilindro magnético - Serie 32

Código de producto: 32CF2A032A300



### DIMENSIONES

A (mm)	19
AF (mm)	13
BG (mm)	0.0
G (mm)	14.3
Ø (mm)	12
Ø (mm)	0
D4 (mm)	9
D5 (mm)	6
D6 (mm)	17
D7	M5
D8 (mm)	5
E (mm)	49.6
EE	G1\8
H (mm)	10
KF	M8
KK	M10x1,25
LA (mm)	0
L4 (mm)	28
PL (mm)	7.6
RT	M6
SW1 (mm)	10
T2 (mm)	2
T3 (mm)	6

TG (mm)	32.5
ZA (mm)	44.0
ZB (mm)	51.0
ZC (mm)	58