

## Cilindro magnético - Serie 32

Código de producto: 32CF2A100A050

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	32
<b>Versión</b>	CF = autoamortiguación con rosca de vástago hembra (de Ø32 a Ø100)
<b>Operación</b>	2 = doble efecto
<b>Materiales</b>	A = cabezales y perfil en AL anodizado, pistón en AL anodizado
<b>Diámetro (mm)</b>	100
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera cilindro (mm)</b>	50
<b>Opciones de sello</b>	= estandar
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0
<b>Longitud de la varilla 2 (mm)</b>	0
<b>Certificaciones</b>	= estandar

## Cilindro magnético - Serie 32

Código de producto: 32CF2A100A050



### DIMENSIONES

A (mm)	28
AF (mm)	20
BG (mm)	0.0
G (mm)	18
Ø (mm)	25
Ø (mm)	0
D4 (mm)	12
D5 (mm)	12
D6 (mm)	24
D7	M10
D8 (mm)	10
E (mm)	115.6
EE	G1/8
H (mm)	14
KF	M12
KK	M16x1,5
LA (mm)	0
L4 (mm)	80
PL (mm)	8.0
RT	M10
SW1 (mm)	22
T2 (mm)	4
T3 (mm)	10.5

TG (mm)	89.0
ZA (mm)	67.0
ZB (mm)	76.7
ZC (mm)	86.4