

3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 334... Mod 344... - Serie 3

Código de producto: 334-015-02IL

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




■ DATOS TÉCNICOS

Mod.	334-015-02
Montaje	En línea
Función	3/2NC
Índice de flujo (NI/min)	1300
Funcionamiento de presión	2.5 ÷ 10
Presión de pilotaje	-
Anulación manual	IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
Dimensiones del solenoide	Sin solenoide
Tensiones solenoides	

3/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 334... Mod 344... - Serie 3

Código de producto: 334-015-02IL



DIMENSIONES

Mod.	334-015-02
Montaje	En línea
Función	3/2NC
Índice de flujo (NI/min)	1300
Funcionamiento de presión	2.5 ÷ 10
Presión de pilotaje	-
Anulación manual	IL = biestable a palanca (disponible bajo pedido)
Dimensiones del solenoide	Sin solenoide
Tensiones solenoides	