

Electroválvula de 3/2 vías, G1/4, biestable - Serie 3

Código de producto: 334-E11-02

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Mod.	334-E11-02
Montaje	en línea
Función	3/2
Índice de flujo (NI/min)	1300
Funcionamiento de presión	1.5 ÷ 10
Anulación manual	= biestable estándar
Dimensiones del solenoide	Sin solenoide
Tensiones solenoides	

Electroválvula de 3/2 vías, G1/4, biestable - Serie 3

Código de producto: 334-E11-02



DIMENSIONES

Mod.	334-E11-02
Montaje	en línea
Función	3/2
Índice de flujo (NI/min)	1300
Funcionamiento de presión	1.5 ÷ 10
Anulación manual	= biestable estándar
Dimensiones del solenoide	Sin solenoide
Tensiones solenoides	