

## Cilindros electromecánicos - Serie 3E

Código de producto: 3E020BS0100P03M

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	3E
<b>Tamaño (mm)</b>	020
<b>Paso de tornillo (mm)</b>	P03 = 3mm
<b>Carrera (mm)</b>	100
<b>Tipo de construcción</b>	M = Rosca vástago macho
<b>varilla más larga</b>	0
<b>Conexión de motores</b>	solo cilindro
<b>Motor</b>	
<b>Freno</b>	
<b>Encoder</b>	
<b>Tipo de comunicación</b>	
<b>Funciones adicionales</b>	

## Cilindros electromecánicos - Serie 3E

Código de producto: 3E020BS0100P03M



### DIMENSIONES

AM (mm)	16
AF (mm)	11
B (mm)	28.5
BG (mm)	10
E (mm)	35
E2 (mm)	42.5
F (mm)	5
KF	M6
M (mm)	0
A (mm)	0
KK (mm)	M8x1.25
L1 (mm)	175
L2 (mm)	0
MM (mm)	14
R (mm)	16
RT (mm)	M4
PL (mm)	19
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	13
TG (mm)	24.0
VA (mm)	6.5
TR (mm)	25.0
RC	M3

BC (mm)	10
VD (mm)	2
N (mm)	2.2
WH (mm)	7.5
ZJ (mm)	182.5
ZY (mm)	0