

Electroválvula 3/2 vías, G3/8, monoestable - Serie 4

Código de producto: 433-016-22IL

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Mod. | 433-016-22 |
| Función | 3/2NC |
| Índice de flujo (NI/min) | 1800 |
| Funcionamiento de presión (bar) | 2,5-10 |
| Presión min. de pilotaje (bar) | - |
| Anulación manual | IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) |
| Dimensiones del solenoide | Sin solenoide |
| Tensiones solenoides | |

Electroválvula 3/2 vías, G3/8, monoestable - Serie 4

Código de producto: 433-016-22IL



DIMENSIONES

| | |
|--|--|
| Mod. | 433-016-22 |
| Función | 3/2NC |
| Índice de flujo (NI/min) | 1800 |
| Funcionamiento de presión (bar) | 2,5-10 |
| Presión min. de pilotaje (bar) | - |
| Anulación manual | IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) |
| Dimensiones del solenoide | Sin solenoide |
| Tensiones solenoides | |