

Electroválvula 3/2 vías, G3/8, monoestable - Serie 4

Código de producto: 433-E15-22-G77

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Mod.	433-E15-22
Función	3/2
Índice de flujo (NI/min)	1800
Funcionamiento de presión (bar)	-0,9-10
Presión min. de pilotaje (bar)	2,5
Anulación manual	= biestable estándar
Dimensiones del solenoide	G7 = PA / 22 x 22
Tensiones solenoides	7 = 24 V DC

Electroválvula 3/2 vías, G3/8, monoestable - Serie 4

Código de producto: 433-E15-22-G77



DIMENSIONES

Mod.	433-E15-22
Función	3/2
Índice de flujo (NI/min)	1800
Funcionamiento de presión (bar)	-0,9-10
Presión min. de pilotaje (bar)	2,5
Anulación manual	= biestable estándar
Dimensiones del solenoide	G7 = PA / 22 x 22
Tensiones solenoides	7 = 24 V DC