

Guías anti-rotación - Serie 45

Código de producto: 45NHB020A0040

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	45
Versión	N = estandar
Operación	HB = H" guía bola"
Diámetro (mm)	20
Materiales	A = cuerpo anodizado de aluminio, columnas guía acero templado C50
Carrera (mm)	40

Guías anti-rotación - Serie 45

Código de producto: 45NHB020A0040



DIMENSIONES

TF (mm)	68
TG (mm)	40.0
TH (mm)	38.0
TI (mm)	58
TM (mm)	20
TL (mm)	32.5
TN (mm)	23
UF1 (mm)	79
UF (mm)	76
G1 (mm)	32
A (mm)	10
WH (mm)	17
C1 (mm)	108
H (mm)	4
W (mm)	22
C (mm)	12
K (mm)	58
L (mm)	160.0
L1 (mm)	15
L2 (mm)	37.0
L3 (mm)	34
L4 (mm)	37
L5 (mm)	71.0

L6 (mm)	65.0
L7 (mm)	8.5
L8 (mm)	0
P	M5
P1	M6
T (mm)	14
EA (mm)	6.5
EB (mm)	11
EC (mm)	6.8
FA (mm)	5.5
FB (mm)	10.0
FC (mm)	5.7
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	13
SW3 (mm)	4