

## Guías anti-rotación - Serie 45

Código de producto: 45NHB020A0050

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	45
<b>Versión</b>	N = estandar
<b>Operación</b>	HB = H" guía bola"
<b>Diámetro (mm)</b>	20
<b>Materiales</b>	A = cuerpo anodizado de aluminio, columnas guía acero templado C50
<b>Carrera (mm)</b>	50

## Guías anti-rotación - Serie 45

Código de producto: 45NHB020A0050



### DIMENSIONES

TF (mm)	68
TG (mm)	40.0
TH (mm)	38.0
TI (mm)	58
TM (mm)	20
TL (mm)	32.5
TN (mm)	23
UF1 (mm)	79
UF (mm)	76
G1 (mm)	32
A (mm)	10
WH (mm)	17
C1 (mm)	108
H (mm)	4
W (mm)	22
C (mm)	12
K (mm)	58
L (mm)	160.0
L1 (mm)	15
L2 (mm)	37.0
L3 (mm)	34
L4 (mm)	37
L5 (mm)	71.0

L6 (mm)	65.0
L7 (mm)	8.5
L8 (mm)	0
P	M5
P1	M6
T (mm)	14
EA (mm)	6.5
EB (mm)	11
EC (mm)	6.8
FA (mm)	5.5
FB (mm)	10.0
FC (mm)	5.7
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	13
SW3 (mm)	4