

## Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P16A0500

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	50
<b>Versión</b>	M= standard magnético
<b>Operación</b>	2 = doble efecto amortiguado
<b>Materiales</b>	P = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR, carro standard
<b>Diámetro (mm)</b>	16
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	500

## Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P16A0500



### DIMENSIONES

A (mm)	5
B (mm)	32
C (mm)	48
D (mm)	64
E (mm)	76
F	M4
F1 (mm)	8
G (mm)	6
H (mm)	2.0
I	M5
L (mm)	5.3
L1 (mm)	100
M (mm)	16
N (mm)	15
P	M3
P1 (mm)	3
Q (mm)	8.0
R (mm)	42.5
S (mm)	28.0
S1 (mm)	27
T (mm)	13.5
U (mm)	10
V (mm)	18

Z (mm)	24
Y (mm)	24.5
W (mm)	27
AA (mm)	29
BB (mm)	30
TG (mm)	18
SW2 (mm)	4
B1 (mm)	36
B2 (mm)	4
B3 (mm)	4.5
B4 (mm)	25
B5 (mm)	40
B6 (mm)	76
B7 (mm)	50