

## Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P25A0450

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	50
<b>Versión</b>	M= standard magnético
<b>Operación</b>	2 = doble efecto amortiguado
<b>Materiales</b>	P = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR, carro standard
<b>Diámetro (mm)</b>	25
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	450

## Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P25A0450



### DIMENSIONES

<b>A (mm)</b>	8
<b>B (mm)</b>	50
<b>C (mm)</b>	80
<b>D (mm)</b>	100
<b>E (mm)</b>	120
<b>F</b>	M5
<b>F1 (mm)</b>	10
<b>G (mm)</b>	13
<b>H (mm)</b>	2.5
<b>I</b>	G1/8
<b>L (mm)</b>	9.5
<b>L1 (mm)</b>	150
<b>M (mm)</b>	22
<b>N (mm)</b>	25
<b>P</b>	M5
<b>P1 (mm)</b>	5
<b>Q (mm)</b>	13.5
<b>R (mm)</b>	63.0
<b>S (mm)</b>	40.0
<b>S1 (mm)</b>	40
<b>T (mm)</b>	20.0
<b>U (mm)</b>	15
<b>V (mm)</b>	23

<b>Z (mm)</b>	33
<b>Y (mm)</b>	38.0
<b>W (mm)</b>	40
<b>AA (mm)</b>	43
<b>BB (mm)</b>	46
<b>TG (mm)</b>	27
<b>SW2 (mm)</b>	6
<b>B1 (mm)</b>	51
<b>B2 (mm)</b>	5
<b>B3 (mm)</b>	5.5
<b>B4 (mm)</b>	35
<b>B5 (mm)</b>	50
<b>B6 (mm)</b>	120
<b>B7 (mm)</b>	70