

Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P40A0125

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	50
Versión	M= standard magnético
Operación	2 = doble efecto amortiguado
Materiales	P = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR, carro standard
Diámetro (mm)	40
Tipo de construcción	A= estandar
Carrera (mm)	125

Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P40A0125



DIMENSIONES

A (mm)	12
B (mm)	55
C (mm)	90
D (mm)	110
E (mm)	150
F	M6
F1 (mm)	12
G (mm)	12
H (mm)	4.0
I	G1/4
L (mm)	17.5
L1 (mm)	226
M (mm)	35
N (mm)	37
P	M6
P1 (mm)	6
Q (mm)	15.0
R (mm)	88.5
S (mm)	63.0
S1 (mm)	63
T (mm)	31.5
U (mm)	18
V (mm)	28

Z (mm)	49
Y (mm)	51.0
W (mm)	75
AA (mm)	57
BB (mm)	61
TG (mm)	43
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	66
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	45
B5 (mm)	60
B6 (mm)	150
B7 (mm)	80