

Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A62

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------|--------------------|
| Cód. | 63CM-101-A6 |
| Tension | 2 = 12 V DC - 10 W |
| Versión | = Estandar |

Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A62



DIMENSIONES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Entrada / Salida | G1/8 / Ø4 |
| Función | N.C. |
| Orificio (Ø mm) | 2 |
| Qn (Nl/mm) | 108 |
| Presión min-max (bar) | 0÷10 |