

## Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A6C

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Cód.</b>	63CM-101-A6
<b>Tension</b>	C= 48 V 50/60 Hz - 12 VA
<b>Versión</b>	= Estandar

## Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A6C



### DIMENSIONES

Entrada / Salida	G1/8 / Ø4
Función	N.C.
Orificio (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Presión min-max (bar)	0÷10