

Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A6E

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Cód.	63CM-101-A6
Tension	E = 230 V 50/60 Hz - 12 VA
Versión	= Estandar

Electroválvula 3/2 vías - Mod. 638M/63CM

Código de producto: 63CM-101-A6E



DIMENSIONES

Entrada / Salida	G1/8 / Ø4
Función	N.C.
Orificio (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Presión min-max (bar)	0÷10