

Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A032A0050

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	90
Versión	M = estandar magnetico
Operación	1 = simple efecto, muelle ant.
Materiales	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR
Diámetro (mm)	32
Tipo de construcción	A= estandar
Carrera (mm)	50
vástago con sellos de vitón	-
Longitud de la varilla (mm)	0

Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A032A0050



DIMENSIONES

A (mm)	22
B (mm)	30
BG (mm)	16
BF (mm)	10
E (mm)	45
EE	G1/8
G (mm)	28.0
KK	M10x1,25
L (mm)	94
MM (mm)	12
N (mm)	4.5
PL (mm)	14
RT	M6
R1 (mm)	64
R2 (mm)	16
SW (mm)	10
T	M5
TG (mm)	32.5
VA (mm)	4
VD (mm)	20
WH (mm)	26
ZM (mm)	146