

## Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A050A0050

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	90
<b>Versión</b>	M = estandar magnetico
<b>Operación</b>	1 = simple efecto, muelle ant.
<b>Materiales</b>	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR
<b>Diámetro (mm)</b>	50
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	50
<b>vástago con sellos de vitón</b>	-
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0

## Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A050A0050



### DIMENSIONES

A (mm)	32
B (mm)	40
BG (mm)	16
BF (mm)	12
E (mm)	65
EE	G1/4
G (mm)	31.5
KK	M16x1,5
L (mm)	106
MM (mm)	20
N (mm)	8.5
PL (mm)	21
RT	M8
R1 (mm)	74
R2 (mm)	24
SW (mm)	17
T	M8
TG (mm)	46.5
VA (mm)	4
VD (mm)	28
WH (mm)	37
ZM (mm)	180