

Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A050A0075

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	90
Versión	M = estandar magnetico
Operación	1 = simple efecto, muelle ant.
Materiales	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR
Diámetro (mm)	50
Tipo de construcción	A= estandar
Carrera (mm)	75
vástago con sellos de vitón	-
Longitud de la varilla (mm)	0

Cilindros en acero INOX (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Código de producto: 90M1A050A0075



DIMENSIONES

A (mm)	32
B (mm)	40
BG (mm)	16
BF (mm)	12
E (mm)	65
EE	G1/4
G (mm)	31.5
KK	M16x1,5
L (mm)	106
MM (mm)	20
N (mm)	8.5
PL (mm)	21
RT	M8
R1 (mm)	74
R2 (mm)	24
SW (mm)	17
T	M8
TG (mm)	46.5
VA (mm)	4
VD (mm)	28
WH (mm)	37
ZM (mm)	180