

## Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A16A010

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	94
<b>Versión</b>	N = estandar
<b>Operación</b>	1 = simple efecto, muelle ant.
<b>Materiales</b>	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR)
<b>Diámetro (mm)</b>	16
<b>Contrucción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	10
<b>vástago con sellos de vitón</b>	-
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0

## Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A16A010



### DIMENSIONES

<b>A (mm)</b>	6
<b>AM (mm)</b>	16
<b>BE</b>	M16x1,5
<b>Ø CD (mm)</b>	6
<b>D (mm)</b>	21.2
<b>EE</b>	M5
<b>EW (mm)</b>	12
<b>KK</b>	M6x1
<b>KW (mm)</b>	4
<b>(mm)</b>	5
<b>L (mm)</b>	9
<b>L1 (mm)</b>	100
<b>L2 (mm)</b>	51
<b>L3 (mm)</b>	14.0
<b>L4 (mm)</b>	5.5
<b>L5 (mm)</b>	15
<b>SW (mm)</b>	5
<b>WF (mm)</b>	22
<b>XC (mm)</b>	82