

Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A16A025

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	94
Versión	N = estandar
Operación	1 = simple efecto, muelle ant.
Materiales	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR)
Diámetro (mm)	16
Construcción	A= estandar
Carrera (mm)	25
vástago con sellos de vitón	-
Longitud de la varilla (mm)	0

Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A16A025



DIMENSIONES

A (mm)	6
AM (mm)	16
BE	M16x1,5
Ø CD (mm)	6
D (mm)	21.2
EE	M5
EW (mm)	12
KK	M6x1
KW (mm)	4
(mm)	5
L (mm)	9
L1 (mm)	100
L2 (mm)	51
L3 (mm)	14.0
L4 (mm)	5.5
L5 (mm)	15
SW (mm)	5
WF (mm)	22
XC (mm)	82