

## Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A20A025V

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	94
<b>Versión</b>	N = estandar
<b>Operación</b>	1 = simple efecto, muelle ant.
<b>Materiales</b>	A=inox AISI 316 (SS 2343, juntas NBR)
<b>Diámetro (mm)</b>	20
<b>Construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	25
<b>vástago con sellos de vitón</b>	V = sellos del vástago en vitón
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0

## Minicilindros acero inoxidable CETOP RP52-P DIN/ISO 6432 - Serie 94 e 95

Código de producto: 94N1A20A025V



### DIMENSIONES

<b>A (mm)</b>	8
<b>AM (mm)</b>	20
<b>BE</b>	M22x1,5
<b>Ø CD (mm)</b>	8
<b>D (mm)</b>	26.2
<b>EE</b>	G1\8
<b>EW (mm)</b>	16
<b>KK</b>	M8x1,25
<b>KW (mm)</b>	5
<b>(mm)</b>	5
<b>L (mm)</b>	12
<b>L1 (mm)</b>	116
<b>L2 (mm)</b>	59
<b>L3 (mm)</b>	17.5
<b>L4 (mm)</b>	8.0
<b>L5 (mm)</b>	19
<b>SW (mm)</b>	7
<b>WF (mm)</b>	24
<b>XC (mm)</b>	95