

Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-50

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Mod.	DC-63-50
------	----------

Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-50



DIMENSIONES

F1 (F1 / mm)	32
ZJ (ZJ / mm)	143
PESO (Peso / g)	285
CORSAMAXTOTALE (Carrera máxima / mm)	800
COPPIASERRAGGIO (fuerza de torsión / Nm)	10
A (A / mm)	65
B (B / mm)	46.5
C (C / mm)	41.5
D (Ø D / mm)	8.5
E (E / mm)	6
F (Ø F / mm)	48
G (Ø G / mm)	30
H (Ø H / mm)	40
I (I / mm)	4.5
J (J / mm)	2.0
L (L / mm)	30
M (Ø M / mm)	15.0
N (N / mm)	13
O (O / mm)	6.5