

## Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-63

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### **DATOS TÉCNICOS**

Mod.	DC-63-63
------	----------

## Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-63



### DIMENSIONES

<b>F1 (F1 / mm)</b>	28
<b>ZJ (ZJ / mm)</b>	158
<b>PESO (Peso / g)</b>	340
<b>CORSAMAXTOTALE (Carrera máxima / mm)</b>	700
<b>COPPIASERRAGGIO (fuerza de torsión / Nm)</b>	10
<b>A (A / mm)</b>	75
<b>B (B / mm)</b>	56.5
<b>C (C / mm)</b>	49.0
<b>D (Ø D / mm)</b>	8.5
<b>E (E / mm)</b>	6
<b>F (Ø F / mm)</b>	60
<b>G (Ø G / mm)</b>	35
<b>H (Ø H / mm)</b>	45
<b>I (I / mm)</b>	5.5
<b>J (J / mm)</b>	3.0
<b>L (L / mm)</b>	30
<b>M (Ø M / mm)</b>	15.0
<b>N (N / mm)</b>	13
<b>O (O / mm)</b>	6.5