

## Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-80

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### **DATOS TÉCNICOS**

Mod.	DC-63-80
------	----------

## Brida - Mod. DC-63

Código de producto: DC-63-80



### DIMENSIONES

<b>F1 (F1 / mm)</b>	38
<b>ZJ (ZJ / mm)</b>	174
<b>PESO (Peso / g)</b>	670
<b>CORSAMAXTOTALE (Carrera máxima / mm)</b>	1000
<b>COPPIASERRAGGIO (fuerza de torsión / Nm)</b>	15
<b>A (A / mm)</b>	95
<b>B (B / mm)</b>	72.0
<b>C (C / mm)</b>	61.0
<b>D (Ø D / mm)</b>	10.5
<b>E (E / mm)</b>	8
<b>F (Ø F / mm)</b>	60
<b>G (Ø G / mm)</b>	35
<b>H (Ø H / mm)</b>	45
<b>I (I / mm)</b>	5.5
<b>J (J / mm)</b>	10.0
<b>L (L / mm)</b>	35
<b>M (Ø M / mm)</b>	19.5
<b>N (N / mm)</b>	17
<b>O (O / mm)</b>	8.0