

Válvulas y electroválvulas - Serie EN

Código de producto: EN731-E11-PN3

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Serie	EN
Función	7 = 5/3 centro abierto
TAMAÑOS	3 = tamaño 16
TIPO DE CUERPO (mm)	1 = cuerpo con puertos roscados
Operación	E11 = electro neumática, biestable con suministro externo servo-piloto
Tipos de solenoides	PN3 = 24V DC - 1W

Válvulas y electroválvulas - Serie EN

Código de producto: EN731-E11-PN3



DIMENSIONES

Serie	EN
Función	7 = 5/3 centro abierto
TAMAÑOS	3 = tamaño 16
TIPO DE CUERPO (mm)	1 = cuerpo con puertos roscados
Operación	E11 = electro neumática, biestable con suministro externo servo-piloto
Tipos de solenoides	PN3 = 24V DC - 1W