

Electroválvulas de mando directo - Serie KLE

Código de producto: KLE040-B13A0-17M-OX1

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	KLE = extendida
Cuerpo valvula	0 = cuerpo 3/2 - ISO 15218
Funciones	4 = 3/2 NC
Conexión	0 = en placa base o colector
Diametro	B1 = Ø1.10 mm
Material de las juntas	3 = FKM
Material cuerpo	A = PBT
Accionamiento manual	0 = no solicitado o no previsto
Conexión eléctrica	1 = conector de 90 ° con protección y led
Voltaje potencia	7 = 12V DC - 4/1W
Fijación	M = tornillos de fijación para metal
Uso con oxígeno	OX1 = para uso con oxígeno - nivel de limpieza según la normativa ASTM G93-03 Nivel E

Electroválvulas de mando directo - Serie KLE

Código de producto: KLE040-B13A0-17M-OX1



DIMENSIONES

Serie	KLE = extendida
Cuerpo valvula	0 = cuerpo 3/2 - ISO 15218
Funciones	4 = 3/2 NC
Conexión	0 = en placa base o colector
Diametro	B1 = Ø1.10 mm
Material de las juntas	3 = FKM
Material cuerpo	A = PBT
Accionamiento manual	0 = no solicitado o no previsto
Conexión eléctrica	1 = conector de 90 ° con protección y led
Voltaje potencia	7 = 12V DC - 4/1W
Fijación	M = tornillos de fijación para metal
Uso con oxígeno	OX1 = para uso con oxígeno - nivel de limpieza según la normativa ASTM G93-03 Nivel E