

Electroválvulas de mando directo - Serie KLE

Código de producto: KLE050-A83A0-13M

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	KLE = extendida
Cuerpo valvula	0 = cuerpo 3/2 - ISO 15218
Funciones	5 = 3/2 NO
Conexión	0 = en placa base o colector
Diametro	A8 = Ø0.80 mm
Material de las juntas	3 = FKM
Material cuerpo	A = PBT
Accionamiento manual	0 = no solicitado o no previsto
Conexión eléctrica	1 = conector de 90 ° con protección y led
Voltaje potencia	3 = 24V DC - 1W
Fijación	M = tornillos de fijación para metal
Uso con oxígeno	= No apto para su uso con oxígeno

Electroválvulas de mando directo - Serie KLE

Código de producto: KLE050-A83A0-13M



DIMENSIONES

Serie	KLE = extendida
Cuerpo valvula	0 = cuerpo 3/2 - ISO 15218
Funciones	5 = 3/2 NO
Conexión	0 = en placa base o colector
Diametro	A8 = Ø0.80 mm
Material de las juntas	3 = FKM
Material cuerpo	A = PBT
Accionamiento manual	0 = no solicitado o no previsto
Conexión eléctrica	1 = conector de 90 ° con protección y led
Voltaje potencia	3 = 24V DC - 1W
Fijación	M = tornillos de fijación para metal
Uso con oxígeno	= No apto para su uso con oxígeno