

## Filtros coalescentes - Serie MX

Código de producto: MX2-1/2-FC13-LH

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### DATOS TÉCNICOS

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                                       | MX                          |
| <b>Tamaño</b>                                      | 2                           |
| <b>Conexiones (ENTRADA - SALIDA)</b>               | 1/2 = G1/2                  |
| <b>Filtro coalescente</b>                          | FC                          |
| <b>Elemento filtrante con tipo de construcción</b> | 1 = 1 µm                    |
| <b>Descarga de condensación</b>                    | 3 = descarga automático     |
| <b>Indicador de bloqueo visual</b>                 | = no presente               |
| <b>Dirección de flujo</b>                          | LH = de derecha a izquierda |

## Filtros coalescentes - Serie MX

Código de producto: MX2-1/2-FC13-LH



### DIMENSIONES

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>A</b>         | G1/2  |
| <b>C (mm)</b>    | 70.0  |
| <b>D (mm)</b>    | 18.5  |
| <b>G (mm)</b>    | 55.3  |
| <b>I (mm)</b>    | 68    |
| <b>L</b>         | G 1/8 |
| <b>M (mm)</b>    | 75    |
| <b>N (mm)</b>    | 212   |
| <b>O (mm)</b>    | 127   |
| <b>P (mm)</b>    | 19.5  |
| <b>R (mm)</b>    | 85    |
| <b>S (mm)</b>    | 174.5 |
| <b>T (mm)</b>    | 37.5  |
| <b>Peso (kg)</b> | 0.5   |