

## Controlador de flujo Unidireccional - Serie RFU

Código de producto: RFU 452-M5

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)





### DATOS TÉCNICOS

|      |            |
|------|------------|
| Mod. | RFU 452-M5 |
|------|------------|

## Controlador de flujo Unidireccional - Serie RFU

Código de producto: RFU 452-M5



### DIMENSIONES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>A (mm)</b>       | M 10x1 |
| <b>B (UNF NPTF)</b> | 10-32  |
| <b>H (INCH)</b>     | 0.256  |
| <b>D (INCH)</b>     | 0.165  |
| <b>F (INCH)</b>     | 0.551  |
| <b>G (INCH)</b>     | 0.630  |
| <b>L (INCH)</b>     | 1.024  |
| <b>M1 (INCH)</b>    | 0.728  |
| <b>M2 (INCH)</b>    | 0.520  |
| <b>M3 (INCH)</b>    | 0.276  |
| <b>T (INCH)</b>     | 1.535  |
| <b>Z (INCH)</b>     | 1.752  |
| <b>SMAX (INCH)</b>  | 0.118  |
| <b>SW (INCH)</b>    | 0.472  |
| <b>SW1 (INCH)</b>   | 0.551  |
| <b>SW2 (INCH)</b>   | 0.315  |