

Eyectores compactos - Serie VEN

Código de producto: VEN-20NO-I

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Serie	VEN
Diámetro de la boquilla Venturi	20 = 2.0 mm
Tipo de válvula	NO = con vacío en posición de reposo
Versión	I = ahorro de aire comprimido + I/O LINK

Eyectores compactos - Serie VEN

Código de producto: VEN-20NO-I



DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	2.0
Grado de descarga (%)	85
Capacidad de succión máx ((l/min))	140
Capacidad de succión máx ((m³/h))	8.4
Consumo ((l/min))	180
Consumo ((m³/h))	11.7
Consumo de escape ((m³/h))	200
Ruido en la succión ([db(A)])	65
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	75
Presión laboral (bar)	4 - 7
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	6
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	8
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105