

## Eyectores compactos - Serie VEN

Código de producto: VEN-25NO-I

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	VEN
<b>Diámetro de la boquilla Venturi</b>	25 = 2.5 mm
<b>Tipo de válvula</b>	NO = con vacío en posición de reposo
<b>Versión</b>	I = ahorro de aire comprimido + I/O LINK

## Eyectores compactos - Serie VEN

Código de producto: VEN-25NO-I



### DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	2.5
Grado de descarga (%)	85
Capacidad de succión máx ((l/min))	195
Capacidad de succión máx ((m <sup>3</sup> /h))	11.7
Consumo ((l/min))	290
Consumo ((m <sup>3</sup> /h))	17.4
Consumo de escape ((m <sup>3</sup> /h))	200
Ruido en la succión ([db(A)])	75
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	78
Presión laboral (bar)	4 - 7
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	8
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	9
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106