

Eyectores compactos - Serie VEQ

Código de producto: VEQ-05NC-I

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	VEQ
Diámetro de la boquilla Venturi	05 = 0,5 mm
Tipo de válvula	NC = sin vacío en posición de reposo
Versión	I = ahorro de aire comprimido + I/O LINK

Eyectores compactos - Serie VEQ

Código de producto: VEQ-05NC-I



DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	0.5
Grado de descarga (%)	87
Capacidad de succión máx ((l/min))	8
Consumo ((l/min))	9
Consumo de escape ((m³/h))	10
Ruido en la succión ([db(A)])	55
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	66
Presión laboral (bar)	3,5 - 6
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	2
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	2
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	0
L1 (mm)	0