

## Eyectores compactos - Serie VEQ

Código de producto: VEQ-07NC-S

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	VEQ
<b>Diámetro de la boquilla Venturi</b>	07 = 0.7 mm
<b>Tipo de válvula</b>	NC = sin vacío en posición de reposo
<b>Versión</b>	S = ahorro de aire comprimido

## Eyectores compactos - Serie VEQ

Código de producto: VEQ-07NC-S



### DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	0.7
Grado de descarga (%)	87
Capacidad de succión máx ((l/min))	15
Consumo ((l/min))	22
Consumo de escape ((m³/h))	10
Ruido en la succión ([db(A)])	70
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	70
Presión laboral (bar)	3,5 - 6
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	2
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	2
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	0
L1 (mm)	0