

Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-10NO-S

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	VES
Diámetro de la boquilla Venturi	10 = 1.0 mm
Tipo de válvula	NO = con vacío en posición de reposo
Versión	S = ahorro de aire comprimido

Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-10NO-S



DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	1.0
Grado de descarga (%)	85
Capacidad de succión máx ((l/min))	36.0
Consumo ((l/min))	46
Consumo de escape ((m ³ /h))	7.2
Ruido en la succión ([db(A)])	61
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	75
Presión laboral (bar)	3 - 6
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	4
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	4
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105