

## Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-15NC-B

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	VES
<b>Diámetro de la boquilla Venturi</b>	15 = 1.5 mm
<b>Tipo de válvula</b>	NC = sin vacío en posición de reposo
<b>Versión</b>	B = base

## Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-15NC-B



### DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	1.5
Grado de descarga (%)	85
Capacidad de succión máx ((l/min))	65.5
Consumo ((l/min))	98
Consumo de escape ((m <sup>3</sup> /h))	7.2
Ruido en la succión ([db(A)])	65
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	77
Presión laboral (bar)	3 - 6
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	4
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	6
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106