

Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-15NO-I

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	VES
Diámetro de la boquilla Venturi	15 = 1.5 mm
Tipo de válvula	NO = con vacío en posición de reposo
Versión	I = ahorro de aire comprimido + I/O LINK

Eyectores compactos - Serie VES

Código de producto: VES-15NO-I



DIMENSIONES

Boquilla Ø (mm)	1.5
Grado de descarga (%)	85
Capacidad de succión máx ((l/min))	65.5
Consumo ((l/min))	98
Consumo de escape ((m ³ /h))	7.2
Ruido en la succión ([db(A)])	65
Ruido en el mantenimiento ([db(A)])	77
Presión laboral (bar)	3 - 6
Diámetro interno para tubo de aire comprimido (mm)	4
Diámetro interno para tubo de vacío (mm)	6
Delta de temperatura (°C)	0 / 50°
L (mm)	93
L1 (mm)	106