

Electrovanne 3/2 voies, G3/8, monostable - Série 4

Code de produit: 433-016-22

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	433-016-22
Fonction	3/2NC
Débit (Nl/min)	1800
Pression de service (bar)	2,5-10
Pression pilotage minimale (bar)	-
Remplacement manuel	= bistable / tournevis, standard
Dimensions du solénoïde	Pas de solénoïde
Tension d'alimentation	

Electrovanne 3/2 voies, G3/8, monostable - Série 4

Code de produit: 433-016-22



DIMENSIONS

Mod.	433-016-22
Fonction	3/2NC
Débit (NI/min)	1800
Pression de service (bar)	2,5-10
Pression pilotage minimale (bar)	-
Remplacement manuel	= bistable / tournevis, standard
Dimensions du solénoïde	Pas de solénoïde
Tension d'alimentation	