

## Axes électromécaniques à vis - Série 5E-SBS

Code de produit: 5ES050BS05P0160AC1

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	5E
<b>Profile</b>	S = section carrée
<b>Taille</b>	050
<b>Transmission</b>	BS = vis à billes
<b>Pas de vis</b>	05P = 5mm
<b>Course (mm)</b>	160
<b>Version</b>	A = axe standard
<b>Type de chariot</b>	C = court
<b>Nombre de chariot</b>	1 = 1 curseur

## Axes électromécaniques à vis - Série 5E-SBS

Code de produit: 5ES050BS05P0160AC1



### DIMENSIONS

A (mm)	36.7
B (H7) (mm)	8
B1 (mm)	22.3
B2 (mm)	5.3
C (mm)	30
D (mm)	38
D1 (°)	90
E (mm)	32
E1 (mm)	141.0
F (mm)	50
G1(H8) (mm)	6
G2 (mm)	2
G3 (mm)	6
G4 (mm)	2
H (mm)	60.5
L1 (mm)	224
L2 (mm)	192.0
M1 (mm)	174
M2 (mm)	48
M3 (mm)	65
P1 (mm)	30
P2 (mm)	40
PA1 (mm)	17

PA2 (mm)	40
K1	M4
J1 (mm)	8
K2	M4
J2 (mm)	6
K3	M4
J3 (mm)	6
T1 (mm)	20.0
T2 (mm)	0
T3 (mm)	10
V (mm)	6
Y	6.3
W (mm)	184.0
Z1 (mm)	8
Z2 (mm)	4
Poids à la course zéro (kg)	1.68
Poids de course par mètre (kg)	4.07