

## Axes verticale électriques sans tige - Série 5V

Code de produit: 5VS050TBL0080AS1

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	5V
<b>Profile</b>	S = section carrée
<b>taille</b>	050
<b>Transmission</b>	TBL = courroie dentée
<b>Course (mm)</b>	80
<b>Version</b>	A= standard
<b>Chariot</b>	S= standard
<b>Nombre de curseurs</b>	1 = 1 curseur
<b>Type de fond</b>	= standard

## Axes verticale électriques sans tige - Série 5V

Code de produit: 5VS050TBL0080AS1



### DIMENSIONS

<b>A</b>	M5x7.5
<b>B</b>	M5x7.5
<b>C (mm)</b>	72
<b>C1 (mm)</b>	52
<b>C2 (mm)</b>	4.5
<b>C3 (mm)</b>	26
<b>D (mm)</b>	30.0
<b>D1 (mm)</b>	76
<b>E (mm)</b>	20
<b>F (mm)</b>	50
<b>H (mm)</b>	60.0
<b>L1 (mm)</b>	380
<b>L2 (mm)</b>	350
<b>M1 (mm)</b>	230
<b>M2 (mm)</b>	65
<b>M3 (mm)</b>	133
<b>M4 (mm)</b>	185
<b>P1 (mm)</b>	40
<b>P2 (mm)</b>	40
<b>PA1 (mm)</b>	14.5
<b>PA2 (mm)</b>	20.0
<b>PA3 (mm)</b>	40
<b>PB1 (mm)</b>	21

<b>PB2 (mm)</b>	25.0
<b>PB3 (mm)</b>	50
<b>X2 (mm)</b>	94.3
<b>W (mm)</b>	260
<b>K1xJ1</b>	M4x4.7
<b>K2xJ2 (mm)</b>	M3x6
<b>K3xJ3 (mm)</b>	m5x7.5
<b>Z1 (mm)</b>	8
<b>Z2 (mm)</b>	4
<b>V (mm)</b>	6
<b>T1 (mm)</b>	20.0
<b>T2 (mm)</b>	
<b>T3 (mm)</b>	10