

## Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A64

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Cod.</b>	63CM-101-A6
<b>Voltaggio</b>	4 = 48 V DC - 10 W
<b>Version</b>	= Standard

## Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A64



### DIMENSIONS

<b>Entrée/Sortie</b>	G1/8 / Ø4
<b>Fonction</b>	N.C.
<b>Orifice (Ø mm)</b>	2
<b>Qn (Nl/mm)</b>	108
<b>Pression min-max (bar)</b>	0÷10