

## Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A6B

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Cod.</b>	63CM-101-A6
<b>Voltaggio</b>	B = 24 V 50/60 Hz - 12 VA
<b>Version</b>	= Standard

## Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A6B



### DIMENSIONS

Entrée/Sortie	G1/8 / Ø4
Fonction	N.C.
Orifice (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Pression min-max (bar)	0÷10