

Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A6D

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Cod.	63CM-101-A6
Voltaggio	D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA
Version	= Standard

Electrovanne 3/2 - Mod. 638M/63CM

Code de produit: 63CM-101-A6D



DIMENSIONS

Entrée/Sortie	G1/8 / Ø4
Fonction	N.C.
Orifice (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Pression min-max (bar)	0÷10