

Magnetic proximity switches, certifiés ATEX "II 3 GD", rainure en T, droit - Série CSG

Code de produit: CSG-223-10-UL

Date de création de la fiche technique : 26/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	CSG-223-10-UL
Fonctionnement	Reed
Connexion	2 fils
Tension	5 ÷ 30 V AC/DC
Sortie	-
Courrant max.	60 mA
Charge max.	1.8 W
Protection	IP67

Magnetic proximity switches, certifiés ATEX "II 3 GD", rainure en T, droit - Série CSG

Code de produit: CSG-223-10-UL



DIMENSIONS

Mod.	CSG-223-10-UL
Fonctionnement	Reed
Connexion	2 fils
Tension	5 ÷ 30 V AC/DC
Sortie	-
Courrant max.	60 mA
Charge max.	1.8 W
Protection	IP67