

Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-100

Date de création de la fiche technique : 21/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	DC-63-100
------	-----------

Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-100



DIMENSIONS

F1 (F1 / mm)	38
ZJ (ZJ / mm)	189
PESO (Poids / g)	820
CORSAMAXTOTALE (Course maximale / mm)	900
COPPIASERRAGGIO (Force de couple / Nm)	15
A (A / mm)	110
B (B / mm)	89.0
C (C / mm)	72.5
D (Ø D / mm)	10.5
E (E / mm)	8
F (Ø F / mm)	70
G (Ø G / mm)	45
H (Ø H / mm)	55
I (I / mm)	5.5
J (J / mm)	10.0
L (L / mm)	35
M (Ø M / mm)	19.5
N (N / mm)	17
O (O / mm)	8.0