

## Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-125

Date de création de la fiche technique : 21/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	DC-63-125
------	-----------

## Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-125



### DIMENSIONS

<b>F1 (F1 / mm)</b>	48
<b>ZJ (ZJ / mm)</b>	225
<b>PESO (Poids / g)</b>	1300
<b>CORSAMAXTOTALE (Course maximale / mm)</b>	1000
<b>COPPIASERRAGGIO (Force de couple / Nm)</b>	20
<b>A (A / mm)</b>	135
<b>B (B / mm)</b>	110.0
<b>C (C / mm)</b>	89.0
<b>D (Ø D / mm)</b>	12.5
<b>E (E / mm)</b>	8
<b>F (Ø F / mm)</b>	75
<b>G (Ø G / mm)</b>	50
<b>H (Ø H / mm)</b>	60
<b>I (I / mm)</b>	7.0
<b>J (J / mm)</b>	15.0
<b>L (L / mm)</b>	45
<b>M (Ø M / mm)</b>	21.5
<b>N (N / mm)</b>	19
<b>O (O / mm)</b>	10.0