

Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-63

Date de création de la fiche technique : 21/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	DC-63-63
------	----------

Bride - Mod. DC-63

Code de produit: DC-63-63



DIMENSIONS

F1 (F1 / mm)	28
ZJ (ZJ / mm)	158
PESO (Poids / g)	340
CORSAMAXTOTALE (Course maximale / mm)	700
COPPIASERRAGGIO (Force de couple / Nm)	10
A (A / mm)	75
B (B / mm)	56.5
C (C / mm)	49.0
D (Ø D / mm)	8.5
E (E / mm)	6
F (Ø F / mm)	60
G (Ø G / mm)	35
H (Ø H / mm)	45
I (I / mm)	5.5
J (J / mm)	3.0
L (L / mm)	30
M (Ø M / mm)	15.0
N (N / mm)	13
O (O / mm)	6.5