

Electrovannes à commande directe - Série KLE

Code de produit: KLE050-A83AY-13M

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	KLE = étendu
Corps de vanne	0 = corps 3/2 - ISO 15218
Fonctions	5 = 3/2 NO
Connexion	0 = sur embase ou collecteur
Diametre	A8 = Ø0.80 mm
Matériau des joints	3 = FKM
Matériau du corps	A = PBT
Contrôle manuel	Y = bistable
Connexion électrique	1 = connecteur 90 ° avec protection et led
Tension puissance	3 = 24V DC - 1W
Fixation	M = vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène

Electrovannes à commande directe - Série KLE

Code de produit: KLE050-A83AY-13M



DIMENSIONS

Série	KLE = étendu
Corps de vanne	0 = corps 3/2 - ISO 15218
Fonctions	5 = 3/2 NO
Connexion	0 = sur embase ou collecteur
Diametre	A8 = Ø0.80 mm
Matériau des joints	3 = FKM
Matériau du corps	A = PBT
Contrôle manuel	Y = bistable
Connexion électrique	1 = connecteur 90 ° avec protection et led
Tension puissance	3 = 24V DC - 1W
Fixation	M = vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène