

Souppapes de sécurité à échappement rapide 3/2 voies - Série MD Safemax

Code de produit: MD1-V1640B

Date de création de la fiche technique : 26/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série (mm)	MD
Taille	1 = 42 mm
composant	V = électrovanne 3/2 NF
DECOMPRESSION	16 = servo pilote interne
Canal	4 = double
Accessoires	0 = sans silencieux
Capteur	B = câble capteur CE L 5m = sans accessoires
Fixation	= sans accessoires de fixation

Soupapes de sécurité à échappement rapide 3/2 voies - Série MD Safemax

Code de produit: MD1-V1640B

DIMENSIONS

A	-
B	G 1/8
C (mm)	84
D	Ø30
E (mm)	84
G	G1/8
I (mm)	43
L (mm)	Ø4
M (mm)	9.5
N (mm)	119.4
O (mm)	26.2
R (mm)	51.7
S (mm)	35.1
T (mm)	34.6
V (mm)	9
X (mm)	141
Z (mm)	50
W (mm)	63
Poids (kg)	0.6